



CoreLine Batten

BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600

CoreLine Batten, BATTEN, 17 W, 10.8 W, L600, 1500 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, Opaliserad, IP20/40

CoreLine Batten uppfyller CoreLines löfte om innovativa armaturer av hög kvalitet som är enkla att använda. Den effektiva designen gör installationen snabb och enkel, så att du kan skapa smidiga ljusrader utan extra tillbehör. CoreLine Batten ger universell ljusfördelning för enhetlig belysning och visuell komfort. Det finns även Interact Ready-armaturer med trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och Interact-programvara.

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Produktdata

Allmän information			
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 4000 K
Driftdon ingår	Ja	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140 lm/W
Värde trappa	Prestanda	Färgåtergivningsindex	80
Servicevänlighetsklass	Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas	Ljuskällans färg	830 varmvitt, 840 neutralvitt
Garantitid	5 år	Optiktyp	Symmetrisk
Sustainability rating	-	Armaturens ljusfördelning	120°
Ljusteknik		Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Ljusflöde	1 500 2 400 lm	Drift och elektricitet	
		Ingångsspänning	220–240 V

CoreLine Batten

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	8,3 A
Ingåendetid	0,345 ms
Effektförbrukning	17 10,8 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	25
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Genomgående kabel	Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall-plast
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	600 mm
Total bredd	65 mm
Total höjd	65 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	65 x 65 x 600 mm
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Fingerskyddad; kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04 [0.5 J standard plus]
Montering	Tak Utanpåliggande montering Nedpendlad montering Väggmonteringsfäste
Nettovikt (styck)	0.620 kg

Användning och godkännande

Glödträdtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
--------------	-------------------------------

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	-10%, +15%
Initial kromaticitet	(0.43,0.40) SDCM≤3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd 5 % på 50 000 tim	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd 10 % på 100 000 tim	
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L80
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar	-

Produktdata


Beställningsproduktnamn	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600
Fullständigt produktnamn	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600
Full EOC	872016976839099
Beskrivning av lokal kod	7028353
Beställningsnummer	911401850487
Materialnummer (12NC)	911401850487
Lokal kod	7028353
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169768390
Räknare – antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC – Hölje	8720169768475

CoreLine Batten

Måttskiss



Fotometriska data



Polar Normal (separate) - null - 911401850487

