



Ledinaire paneel gen5

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC

Ledinaire paneel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie		Unified Glare Rating (UGR)	
Aantal VSA's	1 unit	22	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Waardeschaal	Goed	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Klasse van onderhoudsgemak	Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Garantieperiode	3 jaar	Aanloopstroom	16 A
Sustainability rating	-	Aanlooptijd inschakelpiek	0,2 ms
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	28 W
Lichtstroom	3.400 lm	Arbeidsfactor	0.9
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Aansluiting	Insteekconnector, 2-polig
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	120 lm/W	Kabel	-
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aantal producten op MCB van 16 A type B	20
Bundelhoek lichtbron	120 graden	Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Optiektype	Bundelhoek 120°	Totale harmonische vervorming	20 %
Bundelspreiding armatuur	120°	Dimbaarheid en regelsystemen	
		Dimbaar	Nee
		Driver/voedingsunit/transformator	Externe voedingsunit (aan/uit)
		Lichtregeling	-

Ledinaire paneel gen5

Constante lichtopbrengst	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Microprismatische lens
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	59 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	59 x 595 x 595 mm
Compatibel type accessoire voor plafonds en installatie in plafonds	Visible profile ceiling version
Beschermingsklasse	IP 20/40 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Veiligheidsapparaat	SC [Veiligheidskabel]
Nettogewicht (per stuk)	1,350 kg

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie van fotobiologisch risico	0,2 m

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Bereik omgevingstemperatuur	-10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	-10% / +10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤5


Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	7,5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L80
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur	L70

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
Volledige productnaam	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
Full EOC	872016951655799
Bestelcode	8720169516557
Materiaalnr. (12NC)	911401875585
Lokale code	8720169516557
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169516557
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8720169516786

Maatschets



Ledinaire paneel gen5

