



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP66, IK08

(in brown Eco Packaging), L600 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wyt.), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Dane produktu

Informacje ogólne		Barwa źródła światła	
Wymienne źródło światła	Nie	840 neutralna biel	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Typ optyki	
W zestawie sterownik	Tak	Symetryczna	
Service Tag	Nie	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	
Lighting Technology	LED	120°	
Tier	Wartość	Zunifikowany wskaźnik ograniczenia oślnienia	
Okres gwarancji	5 lat	26	
Dane techniczne oświetlenia		CEN	
Strumień świetlny	1 800 lm	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Napięcie wejściowe	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120 lm/W	220 do 240 V	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80	Częstotliwość linii	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °	50 or 60 Hz	
		Prąd rozruchowy	
		2,5 A	
		Czas rozruchu	
		0,095 ms	
		Zużycie energii	
		15 W	
		Współczynnik mocy (ułamek)	
		0.9	
		Połączenie	
		Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy	
		Przewód	
		-	

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	55
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	20 %

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zasilacz (wł./wyl.)
Interfejs sterownika	-
Stały strumień świetlny	Nie
Maksymalny poziom przyciemniania	Nie dotyczy

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Szary
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	611 mm
Całkowita szerokość	69 mm
Całkowita wysokość	59 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	59 x 69 x 611 mm
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Waga netto (szt.)	0,310 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Początkowa chromatyczność	<5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Standardowe odchylenie zgodności kolorów (elipsa McAdama)	SDCM≤5

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h	L70
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 75000h	-

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju


Ocena zrównoważonego rozwoju	Unclassified
Klasa naprawy	Klasa naprawy D — produkt nie jest przeznaczony do naprawy
Węgiel wbudowany (A1-A3)	4,88 kg CO ₂ e
Współczynnik materiału wtórnego produktu	20,8 %
Współczynnik zawartości materiałów nadających się do recyklingu w gotowym produkcie	55,2 %
Całkowity GWP B6 (kg CO ₂ eq) – jednostka deklarowana	Proszę obliczyć, używając lokalnej wartości miks energetycznego: Zadeklarowana moc (kW) * zadeklarowana żywotność (godziny) * miks energetyczny (kg CO ₂ eq / kWh)
Całkowity GWP B6 (kg CO ₂ eq) – jednostka funkcjonalna	Proszę obliczyć według lokalnej wartości miks energetycznego: zadeklarowana moc (kW) * 1000 (lm) / zadeklarowany strumień świetlny (lm) * 35000 (godz.) * miks energetyczny (kg CO ₂ eq / kWh)

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Pełna nazwa produktu	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Full EOC	871016336007299
Kod zamówienia	36007299
Materiał Nr (12NC)	911401876480
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8710163360072
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8710163360195

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Rysunki techniczne



Typ	A	B	C	D	E	F	G
L480	88	88	88	471	152-165	152-165	
L1200	88	88	88	1200	200-201	200-201	
L1800	88	88	88	1800	152-165	152-165	
L1800	88	88	88	1800	152-200	167-200	88x2

