PHILIPS

Lighting



Ledinaire Waterproof

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

Ledinaire Waterproof, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opaliserad, IP66, IK08

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Nej
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
Garantitid	5 år

Ljusteknik	
Ljusflöde	1 800 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Symmetrisk
Armaturens ljusfördelning	120°
Enhetlig bländmärkning	26

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingående ström	2,5 A
Ingåendetid	0,095 ms
Strömförbrukning	15 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	2-poligt kontaktdon
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	55
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Total harmonisk distorsion	20 %

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)

Ledinaire Waterproof

Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Grå
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	611 mm
Total bredd	69 mm
Total höjd	59 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	59 x 69 x 611 mm
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig]
Nettovikt (styck)	0,310 kg

Användning och godkännande

Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	<5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤5

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L70
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medianlivslängd* 75000 timmar	-

Hållbarhetsdata

Sustainability rating	Unclassified
Reparationsklass	Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras.
Inbäddat kolinnehåll (A1–A3)	4,88 kg CO_2e
Produkt med förstagångsmaterial ratio	20,8 %
Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten	55,2 %
GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet	Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh)
GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Funktionsenhet	Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh)


Produktdata

Beställningsproduktnamn	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Fullständigt produktnamn	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Full EOC	871016336007299
Beskrivning av lokal kod	7215442
Beställningsnummer	911401876480
Materialnummer (12NC)	911401876480
Lokal kod	7215442
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8710163360072
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8710163360195

Ledinaire Waterproof

Måttskiss

WT060C



WTM60 (mm)	A	B	C	D	E	F	G
L600	69	59	85	615	100 - 150	150 - 183	
L1200	69	59	90	1231	200 - 250	209 - 220	
L1500	69	59	90	1531	100 - 150	150 - 183	
L1800	69	59	90	1831	150 - 200	183 - 220	600,8

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.