




CoreLine Panel

RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 29 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K, UGR19

Philips CoreLine Panel Generation 5 uppfyller CoreLines löfte om innovativ och lättanvänd med utmärkt belysning. Den är utformad för att direkt ersätta funktionella armaturer i allmänbelysning och LED-panelbelysningens innovativa MultiLumen-funktion ger möjlighet att välja mellan tre ljusflöden i en och samma armatur. Det blir enklare att välja rätt produkt, du kan tillgodose kundernas önskemål med större flexibilitet på plats och färre produktkoder behövs på lagret. Det är dessutom enkelt att installera CoreLine RC132V tack vare en snabbkontakt eller Wieland-koppling. I den här CoreLine-serien finns även Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas med gateways, sensorer och programvaror för Interact.

Produktdata

Allmän information			
Utbytbar ljuskälla	Nej	Mättad röd (R9)	<50
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Driftdon ingår	Ja	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	117 lm/W
Lighting Technology	LED	Färgåtergivningsindex	≥80
Värdetrappa	Prestanda	Flimmervärde (PstLM)	1
CE-märkning	Ja	Stroboskopisk effekt	1,6
Garantitid	5 år	Ljuskällans färg	830 varmvit
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-	Optiktyp	90° spridningsvinkel
ENEC-märkning	ENEC-märkning	Armaturens ljusstrålefördelning	90°
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s	Enhetlig bländmärkning	19
EU RoHS-kompatibel	Ja	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Ingångsspänning	220-240 V
Ljusflöde	3 400 lm	Line Frequency	50 or 60 Hz
		Ingående ström	5,2 A

CoreLine Panel

Ingåendetid	0,051 ms
Effektförbrukning	29 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	2-polig anslutningsenhet
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	40

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Akrylat
Material i optiken – LOV	Polystyren
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polystyren
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	595 mm
Total bredd	595 mm
Total höjd	11 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	11 x 595 x 595 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20/44 [Petsäker, kabelskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
------------------------	--

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.44, 0.41) SDCM ≤3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC
Fullständigt produktnamn	RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC
Full EOC	871016336042300
Beskrivning av lokal kod	7018077
Beställningsnummer	36042300
Materialnummer (12NC)	911401878680
Lokal kod	7018077
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8710163360423
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8710163360423

Måttskiss

