



Ledinaire All-in reflektorok

BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB

Ledinaire All-in reflektorok, 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Aszimmetrikus, IP65

Ezzel a Ledinaire all-in reflektorcsaláddal egyszerűen beállíthatja a színhőmérsékletet egy egyszerű kapcsolóval. Többé nem kell választania a meleg fehér, a semleges fehér és a hideg fehér fény között, mindezeket egyetlen termékben kapja meg! A termékcsalád a Philips kiváló minőségi szintjeit tartalmazza versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
Előtétegyeségek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED system in flux
Értéklétra	Érték
Jótállási idő	5 év
Fenntarthatósági besorolás	-

Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Fényáram	7 000 7 350 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 4000 6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	115 110 lm/W

Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrás színe	830 meleg fehér és 865 hideg nappali fény
Az optika típusa	Aszimmetrikus sugárzási szög
Lámpatest fényeloszlása	92° x 52°
Kültéri optika típusa	Aszimmetrikus
Univerzális típus	All-in, Multi Color Temperature
Hatékonyan megvilágított terület	0,037625 m²

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Induló áramlökés	7,7 A
Indulási idő	0,01315 ms
Teljesítményfelvétel	65 W

Ledinaire All-in reflektorok

Teljesítménytényező (tört)	0.95
Csatlakoztatás	Tápkábelek
Kábel	2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus)	30
Véletlen szerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 1.5 kV-os differenciál módusig és 1.5 kV közös módusig
Teljes harmonikus torzítás	20 %

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	LED-panelre integrált előtét (DoB)
Állandó fénykibocsátás	Nem
Beépített vezérlés	-
Fotocella	-

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Üveg
Optikai búra/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	U alakú rögzítőelemmel, szögbe állítható irányítóskála, univerzálisan szerelhető
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	286 mm
Teljes szélesség	203 mm
Teljes magasság	33 mm
Méretetek (magasság x szélesség x mélység)	33 x 203 x 286 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
Normál dőlésszögű oszlopfej	27°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésénél	-
Optikai búra típusa	Üveg
Nettó tömeg (darab)	1,430 kg

Vészhelyzeti működés

Központi vészvilágítás	Nem
------------------------	-----

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok	0,2 m
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Villogás (PstLM)	1
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25 – +40 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia	-2
Színegyezés normál szórása (McAdam-ellipszis)	SDCM<5

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya	7,5 %
50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Termékatadatok

A termék megrendelési neve	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB
Teljes terméknev	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB
Full EOC	872016973611599
Rendelési kód	73611599
Cikkszám (12NC)	911401883386
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169736115
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169736306

Ledinaire All-in reflektorok

Méretezett rajza

