



CoreLine Panel Gen6

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC

CoreLine Panel Gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤ 3 , Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, SC | Sicherheitskabel, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Unified Glare Rating CEN		22
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit			
Betriebsgerät inklusive	Ja			
Service Tag	Ja			
Portfolio	Better			
Garantiedauer	5 Jahre			
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik		
Lichtstrom	3.600 lm	Eingangsspannung	220 bis 240 V	
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Netzfrequenz	50 or 60 Hz	
Nennlichtausbeute (Nom)	140 lm/W	Einschaltstrom	16 A	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Einschaltzeit	0,2 ms	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Systemleistung	26 W	
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	
Optik	Abstrahlungswinkel (120°)	Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 2-polig	
Ausstrahlungswinkel Leuchte	120°	Kabel	-	
		Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	30	
		Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar	
		IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	
		Klirrfaktor	20 %	

CoreLine Panel Gen6

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)
Steuerungsschnittstelle	-
Konstanter Lichtstrom	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Stahl
Reflektor-Material	Acrylat
Optisches Material	Polystyrol
Material optische Abdeckung	Polystyrol
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Weiß
Ausführung optische Abdeckung	Opal
Gesamte Länge	595 mm
Gesamte Breite	595 mm
Gesamte Höhe	62 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	62 x 595 x 595 mm
Kompatibler Decken- oder Deckenmontagezubehörtyp	Visible profile ceiling version
Schutzart (IP)	IP20/44 [Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
Sicherheitsvorrichtung	SC [Sicherheitskabel]
Nettogewicht (Stück)	1,650 kg

Notfallbetrieb	
Notlichtstrom	380 lm
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Genehmigung und Anwendung	
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Photobiologische Risikospezifikation	0,2 m
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Umgebungstemperaturbereich	-10 bis +35 °C
----------------------------	----------------

Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	-10% / +10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%


Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L90
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80

Daten zur Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
Enthaltener Kohlenstoff (A1-A3)	24,6 kg CO ₂ e
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien	10,1 %
Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts	47,9 %
GWP gesamt B6 (kg CO ₂ eq) Deklarierte Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP gesamt B6 (kg CO ₂ eq) Funktionale Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO ₂ -Äquivalent / kWh)


Produktdaten	
Bestell-Produktname	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC
Gesamtbezeichnung des Produkts	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC
Gesamt-Produktcode	872016973509599
Bestellcode	8720169735095
Material-Nr. (12NC)	911401890285
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169735095
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8720169735248

CoreLine Panel Gen6

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - 911401890285

