



# CoreLine Panel gen6

## RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC

CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K

A Philips CoreLine panel Gen6 beváltja a CoreLine termékcsalád innovációra, egyszerű telepítésre és kiváló minőségű világításra tett ígérteit. Az általános világításra használt funkcionális lámpatestek közvetlen kiváltására tervezett LED-panel innovatív univerzális funkciója három fényáramcsomagot és három színhőmérsékletet kínál egyetlen lámpatestben. Ez megkönnyíti a megfelelő termék kiválasztását, rugalmasságot biztosít az ügyfelek preferenciáira való helyszíni reagáláshoz, és kevesebbféle raktáron tartott terméket eredményez. A gyorscsatlakozónak, illetve a lengőkábeles csatlakozónak köszönhetően a CoreLine RC132V LED-panel telepítése gyors és egyszerű. Ebben a CoreLine termékcsaládban beépített vezeték nélküli kommunikációval rendelkező, Interact-ra előkészített lámpatestek is kaphatók, amelyek kompatibilisek az Interact átjárókkal, érzékelőkkel és szoftverekkel.

### Termék adatok

| Általános információ       |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Előtetegységek száma       | 1 egység                                                         |
| Előtét mellékelve          | Igen                                                             |
| Szervizcímke               | Igen                                                             |
| Értéklétra                 | Teljesítmény                                                     |
| Szervizelhetőségi osztály  | C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható |
| Jótállási idő              | 5 év                                                             |
| Fenntarthatósági besorolás | -                                                                |

| Technikai adatok                        |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Fényáram                                | 3 600 lm            |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges)    | 4000 K              |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges)   | 140 lm/W            |
| Színvisszaadási index (CRI)             | >80                 |
| A fényforrás sugárzási szöge            | 120 fok             |
| A fényforrás színe                      | 840 semleges fehér  |
| Az optika típusa                        | Sugárzási szög 120° |
| Lámpatest fényeloszlása                 | 120°                |
| Egységesített káprázási besorolás (CEN) | 22                  |

CoreLine Panel gen6

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Működtetés és elektronika                          |                                  |
| Bemeneti feszültség                                | 220–240 V                        |
| Hálózati frekvencia                                | 50 or 60 Hz                      |
| Induló áramlökés                                   | 16 A                             |
| Indulási idő                                       | 0,2 ms                           |
| Teljesítményfelvétel                               | 26 W                             |
| Teljesítménytényező (tört)                         | 0.9                              |
| Csatlakoztatás                                     | 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat |
| Kábel                                              | -                                |
| Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) | 30                               |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas                    | Nem alkalmazható                 |
| IEC védelmi osztály                                | II. biztonsági osztály           |
| Teljes harmonikus torzítás                         | 20 %                             |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Vezérlők és fényerő-szabályozás |                         |
| Szabályozható                   | Nem                     |
| Előtét/tápegység/transzformátor | Külső tápegység (be/ki) |
| Vezérlőfelület                  | -                       |
| Állandó fénykibocsátás          | Nem                     |
| Maximális szabályozási szint    | Nem alkalmazható        |

|                                                                  |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanika és tokozás                                             |                                                                                                      |
| Ház anyaga                                                       | Acél                                                                                                 |
| Reflektor anyaga                                                 | Akrilát                                                                                              |
| Optikai anyag                                                    | Polisztirol                                                                                          |
| Optikai búra/lencse anyaga                                       | Polisztirol                                                                                          |
| Rögzítőanyag                                                     | -                                                                                                    |
| Ház színe                                                        | Fehér                                                                                                |
| Optikai búra/lencse bevonata                                     | Opál                                                                                                 |
| Teljes hossz                                                     | 595 mm                                                                                               |
| Teljes szélesség                                                 | 595 mm                                                                                               |
| Teljes magasság                                                  | 62 mm                                                                                                |
| Méretek (magasság × szélesség × mélység)                         | 62 x 595 x 595 mm                                                                                    |
| Kompatibilis mennyezet vagy mennyezetre szerelhető tartozéktípus | Visible profile ceiling version                                                                      |
| Por és víz elleni védelem kódja                                  | IP20/44 [Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett] |
| Mech. behatások elleni védelem kódja                             | IK03 [0,3 J]                                                                                         |
| Biztonsági berendezés                                            | SC [Biztonsági kábel]                                                                                |
| Nettó tömeg (darab)                                              | 1,650 kg                                                                                             |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Vészhelyzeti működés   |     |
| Központi vészvilágítás | Nem |

|                                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tanúsítvány és alkalmazási területek                       |                                                |
| Izzóhuzalos teszt                                          | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s           |
| Gyúlékonysági jelzés                                       | Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez   |
| CE jelölés                                                 | Igen                                           |
| ENEC jel                                                   | ENEC-jel                                       |
| Fénybiológiai kockázat                                     | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok               | 0,2 m                                          |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek                            | Igen                                           |
| Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet | 25 °C                                          |
| Villogás (PstLM)                                           | 1                                              |
| Stroboszkóp hatás (SVM)                                    | 0,4                                            |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány                           | -10 – +35 °C                                   |


|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) |                      |
| Fényáram-tolerancia                                | -10% / +10%          |
| Kezdeti színérték                                  | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| Teljesítményfelvétel toleranciája                  | +/-10%               |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) |     |
| Szabályozható előtét meghibásodási aránya        | 5 % |
| 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén    |     |
| Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1)           | L90 |
| 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén   |     |
| Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1)           | L80 |
| 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén  |     |


|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Termékadatok                        |                                  |
| A termék megrendelési neve          | RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC |
| Teljes terméknev                    | RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC |
| Full EOC                            | 872016973509599                  |
| Rendelési kód                       | 73509599                         |
| Cikkszám (12NC)                     | 911401890285                     |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8720169735095                    |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 4                                |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8720169735248                    |

## CoreLine Panel gen6

### Méretezett rajza



### Fotometriai adatok



Polar Normal (separate) - null - 911401890285

