



Ledinaire felületre szerelhető SM065C

SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC

Ledinaire felületre szerelhető SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K

A Philips Ledinaire felületre szerelhető (SM065C) termékcsalád olyan azonnal megvásárolható, népszerű LED-es lámpatesteket tartalmaz, amelyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron. A megbízható, energiatakarékos és megfizethető, 600 x 600 mm-es Ledinaire LED-es, felületre szerelhető lámpák legújabb generációját arra terveztük, hogy szórt, kényelmes világítást biztosítsanak sokféle általános világítási alkalmazási területen – vagyis éppen arra, amire szüksége van.

Termék adatok

Általános információ	
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Értéklétra	Érték
Szervizelhetőségi osztály	C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
Jótállási idő	3 év
Fenntarthatósági besorolás	-
Technikai adatok	
Fényáram	4 100 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	120 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
A fényforrás sugárzási szöge	90 fok


A fényforrás színe	840 semleges fehér
Az optika típusa	Sugárzási szög 90°
Lámpatest fényeloszlása	90°
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	19
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	- W W
Átlagos CLO-teljesítményfelvétel	- W W
Induló áramlökés	17,8 A
Indulási idő	0,287 ms
Teljesítményfelvétel	34 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Tápkábelek

Ledinaire felületre szerelhető SM065C

Kábel	2x0,75 mm²
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus)	20
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	Külső tápegység (be/ki)
Vezérlőfelület	-
Állandó fénykibocsátás	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Acél
Reflektor anyaga	Akrilát
Optikai anyag	Polisztirol
Optikai búra/lencse anyaga	Akrilát
Rögzítőanyag	-
Ház színe	Fehér – RAL 9003
Optikai búra/lencse bevonata	Rombusz
Teljes hossz	595 mm
Teljes szélesség	595 mm
Teljes magasság	40 mm
Méretek (magasság x szélesség x mélység)	40 x 595 x 595 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/40 [Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	1,500 kg
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen

ENEC jel	-
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok	0,2 m
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Villogás (PstLM)	1
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10 – +35 °C
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	-10% / +10%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Szabályozható előtét meghibásodási aránya	7,5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1)	L80
50 000 órás átlagos hasznos élettartam*	
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1)	L70
75 000 órás átlagos hasznos élettartam*	
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC
Teljes terméknév	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	872016973684999
Rendelési kód	73684999
Cikkszám (12NC)	911401892085
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169736849
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169736887

Méretezett rajza



Ledinaire felületre szerelhető SM065C

