



Ledinaire felületre szerelhető SM065C

SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC

Ledinaire felületre szerelhető SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K

A Philips Ledinaire felületre szerelhető (SM065C) termékcsalád olyan azonnal megvásárolható, népszerű LED-es lámpatesteket tartalmaz, amelyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron. A megbízható, energiatakarékos és megfizethető, 600 x 600 mm-es Ledinaire LED-es, felületre szerelhető lámpák legújabb generációját arra terveztük, hogy szórt, kényelmes világítást biztosítsanak sokféle általános világítási alkalmazási területen – vagyis éppen arra, amire szüksége van.

Termék adatok

Általános információ	
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Értéklétra	Érték
Szervizelhetőségi osztály	C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
Jótállási idő	5 év
Fenntarthatósági besorolás	-
Technikai adatok	
Fényáram	4 100 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	120 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok

A fényforrás színe	840 semleges fehér
Az optika típusa	Sugárzási szög 120°
Lámpatest fényeloszlása	120°
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	22
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	- W W
Átlagos CLO-teljesítményfelvétel	- W W
Induló áramlökés	17,8 A
Indulási idő	0,287 ms
Teljesítményfelvétel	34 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Tápkábelek

Ledinaire felületre szerelhető SM065C

Kábel	2x0,75 mm²
Termékek száma a fő áramkört lapon (16 A, B típus)	20
Véletlen szerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Teljes harmonikus torzítás	20 %

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	Külső tápegység (be/ki)
Vezérlőfelület	-
Állandó fénykibocsátás	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Acél
Reflektor anyaga	Akrilát
Optikai anyag	Polisztirol
Optikai bura/lencse anyaga	Akrilát
Rögzítőanyag	-
Ház színe	Fehér
Optikai bura/lencse bevonata	Opál
Teljes hossz	595 mm
Teljes szélesség	595 mm
Teljes magasság	40 mm
Méretek (magasság x szélesség x mélység)	40 x 595 x 595 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/40 [Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	1,600 kg

Vészhelyzeti működés

Központi vészvilágítás	Nem
------------------------	-----

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen

ENEC jel	-
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok	0,2 m
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Villogás (PstLM)	1
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	-10% / +10%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Színezegyzés normál szórása (McAdam-ellipszis)	SDCM≤5

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	7,5 %
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L80
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 75 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L70

Termékadatok

A termék megrendelési neve	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC
Teljes terméknev	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC
Full EOC	872016973685699
Rendelési kód	73685699
Cikkszám (12NC)	911401892185
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169736856
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169736894

Ledinaire felületre szerelhető SM065C

Méretezett rajza

