



CoreLine, encastré

RC132Z SME-3 WH

CoreLine, encastré, Accessory, Blanc

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Informations générales		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	
Valeur ajoutée	Performance		30 x 93 x 1500 mm
Fonctionnement et électricité		Matériaux	Acier
Classe de protection CEI	-	Couleur des accessoires	Blanc
Mécanique et boîtier		Angle	-
Longueur totale	1.500 mm	Poids net (pièce)	0,340 kg
Largeur totale	93 mm	Approbation et application	
Hauteur totale	30 mm	Marquage CE	Oui
		Conforme à RoHS	Oui

CoreLine, encastré

Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC132Z SME-3 WH
Nom de produit complet	RC132Z SME-3 WH
Code EOC	871016336270099
Code de commande	8710163362700
Code 12NC	911401892280
Code de commande local	8710163362700

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163362700
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163362779

