



Ledinaire Etanche WT055C

WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN

Ledinaire Etanche WT060C, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Source lumineuse remplaçable	Non	Tension d'entrée	220 à 240 V
Nombre d'appareillages	1 unité	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Driver inclus	Oui	Courant d'appel	3 A
Service Tag	Non	Durée courant d'appel	0,101 ms
Type de lampe	LED	Consommation électrique	20 W
Valeur ajoutée	Economique	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Classe de maintenance	Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable	Connexion	Unité de connexion 2 pôles
Garantie	3 ans	Câble	-
Évaluation de la durabilité	-	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	50
Données techniques de l'éclairage		Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Flux lumineux	2.500 lm	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	125 125 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80		
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)		

Ledinaire Etanche WT055C

Distorsion harmonique totale	20 %
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Gris
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	1.201 mm
Largeur totale	69 mm
Hauteur totale	59 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	59 x 69 x 1201 mm
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Poids net (pièce)	0,560 kg
Approbation et application	
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	<5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCMs5
Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L70
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 75 000 h	-
Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN
Nom de produit complet	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN
Code EOC	871016336291599
Code de commande	8710163362915
Code 12NC	911401892780
Code de commande local	36291599
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163362915
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163362991

Schéma dimensionnel



Ledinaire Etanche WT055C

