



**MAZDA WL007C G2**  
**13S/840 PSU OVL WH**

911401892887



## MAZDA de pared, 15 W, 1400 lm, 4000 K

Polycarbonato, Blanco RAL 9003, 1400 lm, 15 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤6, Ángulo del haz de 110°, Polycarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 2 polos

### Información general

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Número de unidades de equipo | 1 unidad |
| Driver incluido              | No       |
| Período de garantía          | 3 años   |

### Datos técnicos de la luz

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Flujo luminoso                             | 1.400 lm               |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 4000 K                 |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)         | 93 lm/W                |
| Índice de reproducción cromática (IRC)     | >80                    |
| Color de la fuente de luz                  | 840 blanco neutro      |
| Tipo de óptica                             | Ángulo del haz de 110° |
| Apertura de haz de luz de la luminaria     | 110°                   |

### Operativos y eléctricos

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensión de entrada | 220-240 V   |
| Line Frequency     | 50 or 60 Hz |

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Corriente de arranque                     | 3 A                         |
| Tiempo de irrupción                       | 200 ms                      |
| Consumo de energía                        | 15 W                        |
| Factor de potencia (fracción)             | 0.7                         |
| Conexión                                  | Conector push-in de 2 polos |
| Cable                                     | -                           |
| Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 35                          |
| Adecuado para conmutación aleatoria       | Sí                          |
| Clase de protección IEC                   | Seguridad clase II          |

## Controles y regulación

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Regulable                                | -  |
| Driver/unidad de potencia/ transformador | -  |
| Flujo luminoso constante                 | No |

## Mecánicos y de carcasa

|                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Material de la carcasa                        | Polycarbonato                                                        |
| Material del reflector                        | -                                                                    |
| Material óptico                               | Polycarbonato                                                        |
| Material del cierre óptico/ lente             | Polycarbonato                                                        |
| Fixation material                             | -                                                                    |
| Color de la carcasa                           | Blanco RAL 9003                                                      |
| Acabado de cierre óptico/ lente               | -                                                                    |
| Longitud global                               | 223 mm                                                               |
| Anchura global                                | 133 mm                                                               |
| Altura global                                 | 68 mm                                                                |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad)  | 68 x 133 x 223 mm                                                    |
| Código de protección de entrada               | IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 [1 J]                                                           |
| Peso neto (pieza)                             | 0,300 kg                                                             |

## Aprobación y aplicación

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Test del hilo incandescente            | Temperatura 650 °C, duración 30 s |
| Marca de inflamabilidad                | -                                 |
| Marca CE                               | Sí                                |
| Certificado ENEC                       | -                                 |
| Conforme con EU RoHS                   | Sí                                |
| Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C                             |
| Rango de temperatura ambiente          | -20 °C a +40 °C                   |

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tolerancia de flujo luminoso     | -10%,+15%           |
| Cromaticidad inicial             | (0.38, 0.38) SDCM≤6 |
| Tolerancia de consumo de energía | -10%,+5%            |

## Datos de sostenibilidad

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sustainability rating   | Unclassified                                                             |
| Categoría de reparación | Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado. |

## Datos de producto

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | MAZDA WL007C G2 13S/840 PSU OVL WH |
| Nombre completo del producto               | MAZDA WL007C G2 13S/840 PSU OVL WH |
| Full EOC                                   | 872110331587899                    |
| Código de pedido                           | 31587899                           |
| Código 12NC                                | 911401892887                       |
| Cantidad por paquete                       | 1                                  |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8721103315878                      |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 20                                 |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8721103315960                      |

Plano de dimensiones

