



**MAZDA WL007C G2
13S/840 PSU MDU RND
WH**

911401892987



MAZDA Monté au mur, 15 W, 1400 lm, 4000 K

Dites-le avec de la lumière grâce au Mazda Wall-Mounted Gen2 – la solution parfaite pour vos besoins d'éclairage mural ! Grâce à l'expertise reconnue de Mazda en matière d'éclairage, ce luminaire mural offre des performances supérieures et une qualité exceptionnelle dans son segment. Le luminaire mural Mazda Gen2 offre une gamme polyvalente de solutions d'éclairage, ce qui le rend idéal pour les projets nécessitant des installations murales et au plafond, telles que les couloirs et les escaliers. Conçu en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, ce luminaire offre une longue durée de vie, un éclairage fiable et une consommation d'énergie réduite, contribuant ainsi à réduire votre empreinte carbone. Le Mazda Wall-Mounted Gen2 convient à une large gamme d'applications, notamment les espaces commerciaux et industriels, les écoles et les bureaux. Découvrez dès aujourd'hui la puissance de Mazda Lighting et vivez la différence que l'expertise de Mazda peut faire !

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Non
Garantie	3 ans
Évaluation de la durabilité	Unclassified

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	1 400 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	840 blanc neutre
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 110°
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Courant d'appel	3 A
Durée courant d'appel	200 ms
Consommation électrique	15 W
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Connexion	Connecteur à poussoir 2 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	35
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	-
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc RAL 9003
Finition du cache optique/de la lentille	-
Longueur totale	182 mm
Largeur totale	182 mm
Hauteur totale	66 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profond eur)	66 x 182 x 182 mm
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Poids net (pièce)	0,290 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	-10%,+15%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM≤6
Tolérance de consommation électrique	-10%,+5%

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAZDA WL007C G2 13S/840 PSU MDU RND WH
Nom de produit complet	MAZDA WL007C G2 13S/840 PSU MDU RND WH
Code EOC	872110331588599
Code de commande	31588599

Code 12NC	911401892987
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8721103315885
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC - Boîte	8721103315977

Schéma dimensionnel

