

Subsistema de panel solar

200W 36V Panel subsystem Vmpp 38.99V

Una gama de paneles solares de 20 a 325 W diseñados expresamente para alumbrado público solar de Philips, alumbrado por proyección y sistemas solares de interior

Datos del producto

Información general	
Período de garantía	3 años

Operativos y eléctricos	
Tipo de panel	Policristalino
Tensión del panel	36 V
Potencia pico del panel	200 W
Kit de conexión de cables	Incluido
Cable	Cable de 1,0 m 4,0 mm² con conectores Molex


Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	1.318 mm
Anchura global	992 mm
Altura global	40 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	40 x 992 x 1318 mm
Código de protección de entrada	IP67 [Hermética al polvo, estanca al agua]
Peso neto (pieza)	15,499 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +85 °C

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	200W 36V Panel subsystem Vmpp 38.99V
Nombre completo del producto	200W 36V Panel subsystem Vmpp 38.99V
Full EOC	872016972926199
Código de pedido	72926199
Código 12NC	911401893501
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169729261
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Embalaje con código EAN/UPC	8720169729261

Subsistema de panel solar

Plano de dimensiones



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.