



Essential SmartBright

一体式太阳能小径灯

BRC010 LED20/765 kit G2

该太阳能小径灯集成了磷酸铁锂电池、太阳能电池板以及内置到灯具中的充电器。可选配壁装臂支架。基于微波的运动传感器可优化电池续航能力。

安全提示

- 不建议此灯具的安装高度超过 4 米。
- 请将灯具安装在无树木、建筑物和墙壁遮挡的阳光充足处，以确保太阳能电池板能够接收到充足的阳光为电池充电。
- 首次使用前，请确保产品在阳光下充电至少 8 小时。
- 完全依靠太阳能运行。该灯具无需任何外部电气连接，

产品数据

一般信息	
包含的驱动器	是
质保期	1 年
灯技术	
光通量	2,000 lm
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	150 lm/W
显色指数 (CRI)	70
操作和电气	
频率	- Hz
电池型号	LiFePO4
电池容量 (安时)	8 Ah
电池电压	3.2 V
电池充电和放电周期	500
电池板型号	单晶

电池板电压	4.5 V
电池板峰值功率	8 W
充电控制器类型	PWM
连接	-
线缆	-
并网类型	离网
控制和调光	
可调光	预设调光
可配置性	不可配置
控制接口	-
太阳能调光配置	Preset Dimming
机械和外壳	
外壳颜色	灰色
总长度	412 mm
总宽度	203 mm

Essential SmartBright 一体式太阳能小径灯

总高度	44.5 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	45 x 203 x 412 mm
材料	聚碳酸酯
电池位置	Inbuilt luminaire
IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
光罩类型	聚碳酸酯
净重 (每件)	1.600 kg
审批和申请	
CE 标志	是
符合欧盟 RoHS 规范	是
环境温度范围	0 至 +45°C

产品数据	
订单产品名称	BRC010 LED20/765 kit G2
完整的产品名称	BRC010 LED20/765 kit G2
完整产品代码	872016976520799
订购代码	911401894302
材料编号 (12NC)	911401894302
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8720169765207
计算器 - 每个外包装箱中的包数	5
EAN/UPC - 案例	8720169765801

二维绘图

