



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED10S/830_840 WIA WH

CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Texturé, EL-ready

CoreLine SlimDownlight s'inscrit dans la lignée des produits CoreLine : une gamme de luminaires innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et délivrant une haute qualité de lumière. CoreLine SlimDownlight est une gamme innovante de luminaires encastrés et plafonniers, conçus pour remplacer les encastrés et plafonniers dotés de la technologie de lampe CFL-ni/CFL-l. Ils fournissent une lumière uniforme et naturelle, idéale pour les applications tertiaires. Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement. Simple et rapide à installer, CoreLine SlimDownlight est une solution idéale pour la rénovation, ses différents diamètres d'encastrement étant de taille standard. Fort d'un design extra plat, ce produit s'intègre à tous les types de plafonds, y compris ceux disposant d'un espace d'installation réduit. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct Pro sont également disponibles.

Données du produit

Informations générales		Évaluation de la durabilité	
Nombre d'appareillages	1 unité	Unclassified	
Driver inclus	Oui		
Montage	Encastré	Données techniques de l'éclairage	
Valeur ajoutée	Performance	Flux lumineux	1 080 1 150 lm
Garantie	5 ans	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 4000 K
		Efficacité lumineuse (nominale)	115 108 lm/W
		Indice de rendu de couleur (IRC)	>80

CoreLine SlimDownlight

Température de couleur	830 blanc chaud, 840 blanc neutre
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 90° Symétrique
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	90°
Indice UGR	28
Type « tout-en-un »	All-in, Multi Color Temperature

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Courant d'appel	4,9 A
Durée courant d'appel	0,056 ms
Consommation électrique	10 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir 6 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe
Interface de commande	Sans fil
Flux lumineux constant	Non
Connectivité	InterAct Ready

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Fonte d'aluminium
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Méthacrylate (PMMA)
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Texturé
Longueur totale	170 mm
Hauteur totale	30 mm
Diamètre total	170 mm
Indice de protection	IP20 (IP44 côté face)
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Poids net (pièce)	0,400 kg

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
Eclairage de secours	Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Chromaticité initiale	(0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)


Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80

Données du produit

Nom du produit de la commande	DN145B LED10S/830_840 WIA WH
Nom de produit complet	DN145B LED10S/830_840 WIA WH
Code EOC	872110331701899
Code de commande	31701899
Code 12NC	911401894887
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8721103317018
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8721103317162

CoreLine SlimDownlight

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - null - 911401894887

