



**MAZDA WT008C 40S/840
PSU L1200 CLASSIC**

911401897085



Luminarias estancas de Mazda, 36 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Simétrica, Opal, IP65, IK08

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 36 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤6, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 2 polos

Información general

Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Escalera de valor	Esencial
Período de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz

Flujo luminoso	4.000 lm
Rojo saturado (R9)	<50
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	111 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Ángulo del haz de fuente de luz	110 °
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de óptica	Simétrica
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Corriente de arranque	15 A
Tiempo de irrupción	0,332 ms
Consumo de energía	36 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in de 2 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	22
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Distorsión armónica total	20 %

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación (On/ Off)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	-
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/ lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Gris
Acabado de cierre óptico/ lente	Opal
Longitud global	1.170 mm
Anchura global	60 mm
Altura global	60 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	60 x 60 x 1170 mm
Código de protección de entrada	IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]

Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Peso neto (pieza)	0,700 kg

Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada	No
-------------------------	----

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	0,2 m
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38,0.38) SDCM≤6
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤6


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico (EN- - IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 35000 h
Mantenimiento lumínico (EN- - IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h
Mantenimiento lumínico (EN- - IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 75.000 h
Mantenimiento lumínico (EN- - IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h

Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.

Plano de dimensiones



Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAZDA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC
Nombre completo del producto	MAZDA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC
Full EOC	872016974902399
Código de pedido	74902399
Código 12NC	911401897085
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169749023
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8720169749054