



# CoreLine tempo grande

## BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

CoreLine tempo grande, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66

Floodlight, Aluminio, Gris, Aluminio gris (RAL9007), Fuente de alimentación (On/Off), 21000 lm, 141 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familias de lámparas	LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]	Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Fuente de luz sustituible	Sí	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	144 lm/W
Número de unidades de equipo	1 unidad	Índice de reproducción cromática (IRC)	70
Driver incluido	Sí	Número de fuentes de luz	80
Light source engine type	LED	Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Service tag	Sí	Apertura de haz de luz de la luminaria	52° x 102°
Lighting Technology	LED	Tipo de óptica al aire libre	Asimétrica
Escalera de valor	Óptima	Área de proyección efectiva	0,15 m <sup>2</sup>
Período de garantía	5 años		
Datos técnicos de la luz			
Ratio de potencia lumínica ascendente	0	Tensión de entrada	220 a 240 V
Flujo luminoso	21.000 lm	Line Frequency	50 to 60 Hz
		Corriente de arranque	58 A
		Tiempo de irrupción	0,34 ms

## CoreLine tempo grande

Consumo de energía	141 W
Factor de potencia (fracción)	0.99
Conexión	Conector externo
Cable	Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	7
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV
Distorsión armónica total	5,03 %

### Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)
Flujo luminoso constante	No

### Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Vidrio
Fixation material	Aluminio
Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	Brazo mural
Forma del cierre óptico/lente	Plano
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Longitud global	340,5 mm
Anchura global	422 mm
Altura global	67,4 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	67 x 422 x 341 mm
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Peso neto (pieza)	7,500 kg

### Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada	No
-------------------------	----

### Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC

Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil media (B50) también representa el valor B10. * A temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe automáticamente para proteger los componentes
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +45 °C

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-7%
Cromaticidad inicial	(0.382, 0.379) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática	+/-2
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤5

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 75.000 h	10 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 75.000 h	L80
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	L90

### Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.
Carbono integrado (A1-A3)	75 kg CO <sub>2</sub> e
Proporción de material no virgen del producto	5,11 %
Proporción de contenido reciclable del producto terminado	40,9 %
GWP total B6 (kg CO <sub>2</sub> eq) Unidad declarada	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO <sub>2</sub> eq / kWh)

# CoreLine tempo grande


<b>GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Funcional</b>	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh)
---	---

## Datos de producto


<b>Nombre de producto del pedido</b>	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU CIKC3
<b>Nombre completo del producto</b>	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU CIKC3

<b>Full EOC</b>	871869909640300
<b>Código de pedido</b>	09640300
<b>Código 12NC</b>	912300023661
<b>Cantidad por paquete</b>	1
<b>EAN/UPC - Producto/Caja</b>	8718699096403
<b>Numerador SAP - Paquetes por caja exterior</b>	1
<b>Embalaje con código EAN/UPC</b>	8718699096403
<b>Código de gama de producto</b>	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]

## Plano de dimensiones



## Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661

## CoreLine tempo grande

