



TownTune asimétrica DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Haz ancho 50, Seguridad clase II, IP66, STD

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 76 mm ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Información general

Código de familias de lámparas	LED59 [LED module 5900 lm]
Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Light source engine type	LED
Service tag	Sí
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Óptima
Período de garantía	5 años

Datos técnicos de la luz

Ratio de potencia lumínica ascendente	0
Flujo luminoso	4.536 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	104 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Apertura de haz de luz de la luminaria	12° - 29° x 152°
Tipo de óptica al aire libre	Haz ancho 50
Área de proyección efectiva	0,071 m²

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	43.5 W
Average CLO power consumption	44 W
Consumo de energía CLO final	45 W
Corriente de arranque	43 A
Tiempo de irrupción	0,26 ms
Consumo de energía	43,5 W
Factor de potencia (fracción)	0.98
Conexión	Conector interno

Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	10
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección estándar contra sobretensiones

Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO
Interfaz de control	DALI
Flujo luminoso constante	Sí
Estándar regulación DALI	DALI-2™
Nivel máximo de atenuación	10%
Control integrado	Flujo luminoso constante

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	Acrilato
Material óptico	Polimetileno metacrilato
Material del cierre óptico/lente	Polimetileno metacrilato
Fixation material	Aluminio
Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	Post-top para diámetro de 76 mm ajustable
Forma del cierre óptico/lente	Lente convexa
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Altura global	309 mm
Diámetro global	533 mm
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK09 [10 J]
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Tipo de cubierta óptica	Difusor de policarbonato/cierre resistente a UV
Peso neto (pieza)	6,800 kg

Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Comentarios	* A temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe automáticamente para proteger los componentes
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-7%
Cromaticidad inicial	(0.410, 0.390) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática	+/-2
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤5

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del driver 5.000 h	0,5 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	L100

Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación B. El driver y la fuente de luz de esta luminaria pueden ser sustituidos por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período prolongado de tiempo.
Carbono integrado (A1-A3)	67,1 kg CO ₂ e
Proporción de material no virgen del producto	46,3 %
Proporción de contenido reciclable del producto terminado	46,1 %
GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad declarada	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad Funcional	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Nombre completo del producto	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Full EOC	871869949759000
Código de pedido	49759000
Código 12NC	912300024199
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699497590
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699497590
Código de gama de producto	BDP267 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DTC]

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Tender text	Tender_Text_912300024199_es_ES.txt	Descargar 
Installation Instructions	583443000020785-BDP265-TOWNTUNE-ASYM.pdf	Descargar 
Complementos de software	Nombre del documento	Descargar
Revit file	63_PHILIPS_TownTune_ASY_DTC_DR-BDP267 76-3D-RFA.zip	Descargar 