



OptiVision LED gen3.5

BVP528 2590/740 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO

OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 223000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

Das OptiVision gen3.5 LED-Scheinwerfersystem ist eine umfassende Beleuchtungslösung sowohl für einfache als auch für komplexe Anwendungen in der Flächen- und Freizeitsportbeleuchtung. Der hocheffiziente Scheinwerfer ist für eine einfache Installation mit einem auf dem Montagebügel vormontiertem Betriebsgerät (HGB) oder einem beigelegtem Betriebsgerät (BV) für eine externe Installation im Mast oder Betriebsgerätebaum erhältlich. Die Scheinwerfer erfüllen höchste Leistungsstandards, bieten eine hervorragende Lichtqualität und garantieren Sicherheit und Sehkomfort. Es erfüllt die höchsten Leistungsstandards, bietet hervorragendes Licht, Qualität und Gleichmäßigkeit und sorgt für Sicherheit und Sehkomfort.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Lampenfamiliencode	LED2600 [LED module 260000 lm]	Nennlichtausbeute (Nom)	149 lm/W
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Betriebsgerät inklusive	Ja	Farbe der Lichtquelle	740 Neutralweiß
Typ des Lichtquellenmoduls	LED	Ausstrahlungswinkel Leuchte	-
Portfolio	Best	Optiktyp im Außenbereich	Asymmetrisch
Garantiedauer	5 Jahre	Effektive Projektionsfläche	0,47 m²
Nachhaltigkeitsbewertung	-	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Eingangsspannung	230 bis 400 V
Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0	Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Lichtstrom	223.000 lm	Einschaltstrom	30 A
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Einschaltzeit	0,3 ms
		Systemleistung	1.500 W

OptiVision LED gen3.5

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	3-poliger Anschlussblock
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	2
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
Betriebsgerät	Regelbares Netzteil
Konstanter Lichtstrom	Nein

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Aluminium
Reflektor-Material	-
Optisches Material	-
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium
Montagevorrichtung	Montagehalterung, einstellbar
Form optische Abdeckung	Flach
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	695 mm
Gesamte Breite	695 mm
Gesamte Höhe	655 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	655 x 695 x 695 mm
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismussicher]
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Typ optische Abdeckung	Polykarbonat
Nettogewicht (Stück)	33,000 kg

Genehmigung und Anwendung

Entflammbarkeitszeichen	-
-------------------------	---

CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Pluszeichen
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +50 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-7%
Anfängliche Farbsättigung	(0.382,0.379)
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Init. Farbwiedergabeindextoleranz	+/-2


Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	2,5 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	5 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L96
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L94

Produktdaten

Bestell-Produktname	BVP528 2590/740 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO
Gesamtbezeichnung des Produkts	BVP528 2590/740 BV A35-NB CM5 D28 T35 LO
Gesamt-Produktcode	872110336332900
Bestellcode	36332900
Material-Nr. (12NC)	912300060779
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103363329
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8721103363329
Produktfamiliencode	BVP528 [OPTIVISION LED GEN3.5 LARGE]

Abmessungsskizzen



OptiVision LED gen3.5

