



GameVision

BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9

GameVision, Floodlight for sports and area, 651.9 W, 104268 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif asymétrique, IP66

Floodlight for sports and area, Fonte d'aluminium, Aluminium, Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 104268 lm, 651.9 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), Faisceau intensif asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Code famille lampe	LED1720 [LED module 172000 lm]	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	8° - 26° x 82°
Nombre d'appareillages	1 unité	Type d'optique d'extérieur	Faisceau intensif asymétrique
Driver inclus	Oui	Surface projetée effective	0,081 m ²
Type de source lumineuse	LED	Fonctionnement et électricité	
Valeur ajoutée	Premium	Tension d'entrée	230-400 V
Garantie	5 ans	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Courant d'appel	30 A
Rendement du flux lumineux vers le haut	0	Durée courant d'appel	300 ms
Flux lumineux	104 268 lm	Consommation électrique	651,9 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Facteur de puissance (fraction)	0.99
Efficacité lumineuse (nominale)	160 lm/W	Connexion	Unité de connexion 5 pôles
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70	Câble	-
Température de couleur	740 blanc neutre	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	2
		Classe de protection CEI	Classe électrique I

Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun
--	--

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI
Interface de commande	DALI
Flux lumineux constant	Non
Normes DALI	DALI-2™

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Fonte d'aluminium
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Matériaux optiques	Aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre
Matériaux de fixation	Aluminium
Couleur du corps	Aluminium
Dispositif de montage	Lyre de fixation ajustable
Forme du cache optique/de la lentille	Plat
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	759 mm
Largeur totale	610 mm
Hauteur totale	359 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	359 x 610 x 759 mm
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	10°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Type de cache optique/de lentille	Verre
Poids net (pièce)	23,800 kg

Approbation et application

Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui

Marquage ENEC	Marquage ENEC
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	15 °C
Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Chromaticité initiale	(0.374,0.372)
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-2

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80



Données sur la durabilité

Évaluation de la durabilité	Unclassified
Catégorie de réparation	Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.


Données du produit

Nom du produit de la commande	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9
Nom de produit complet	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9
Code EOC	872110336871300
Code de commande	36871300
Code 12NC	912300060788
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8721103368713
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8721103368713
Code famille de produits	BVP440 [GAMEVISION]

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060788

