



Notfall- Anbaudownlight

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65

Notfall-Anbaudownlight, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

D155mm; H46 mm, Polycarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optik für offene Bereiche oder Korridore, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 3-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Lampenfamiliencode	-	Optik	6500
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Optik für offene Bereiche oder Korridore	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Ausstrahlungswinkel Leuchte	150° - 80° x 30°
Typ des Lichtquellenmoduls	LED	Optiktyp im Außenbereich	-
Service Tag	Nein	Effektive Projektionsfläche	25 m²
Montage	Oberfläche	Betrieb und Elektrik	
Portfolio	Good	Eingangsspannung	220-240 V
Garantiedauer	5 Jahre	Netzfrequenz	50 Hz
Lichttechnische Daten		Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	2 W
Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0,0	Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	2 W
Lichtstrom	273 lm	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer	2 W
Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K	Einschaltstrom	3,04 A
Nennlichtausbeute (Nom)	135 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80		

Notfall-Anbaudownlight

Einschaltzeit	100 ms
Systemleistung	2 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.39
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 3-polig
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	213
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	-
Steuerungsschnittstelle	Intern (keine externe Verbindung)
Konstanter Lichtstrom	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Lichtregelung	-

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	-
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Weiß
Montagevorrichtung	-
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Reflektoroberfläche	-
Gesamte Höhe	46 mm
Gesamter Durchmesser	155 mm
Farbe der Teile	Alle Bauteile farbig
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Standardaufneigung Ansatzmontage	0°
Typ optische Abdeckung	-
Nettogewicht (Stück)	0,300 kg

Notfallbetrieb

Notlichtstrom	273 lm
Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)	3 Stunde(n)
Zusätzlicher maximaler Stromverbrauch, wenn die Notstrombatterie geladen wird	2 W
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
Testverfahren für die Notfallbeleuchtung	Automatische vorprogrammierte Selbsttests
Betriebsmodus der Notfallbeleuchtung	Nicht dauerhaft

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	-
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Photobiologische Risikospezifikation	0 m
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	+5 bis +40 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-5%
Anfängliche Farbsättigung	0.33
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Init. Farbwiedergabeindextoleranz	+/-2

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 35.000 Std.	5 %
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate der Steuerung bei mittlerer Nutzlebensdauer von 75.000 Std.	25 %
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	50 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 35.000 Std.	L95
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L95
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 75.000 Std.	L95
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L95

Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
--------------------------	--------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65
Gesamtbezeichnung des Produkts	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65
Gesamt-Produktcode	871869979892500
Bestellcode	8718699798925
Material-Nr. (12NC)	912401483507
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699798925
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8718699799908

Notfall-Anbaudownlight

Abmessungsskizzen

