



Paratia di emergenza

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Paratia di emergenza, Emergency bulkhead, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. Le paratie di emergenza EM153C ed EM154C offrono una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, con modalità luce d'emergenza con modalità sempre acceso EL-M e solo emergenza EL-N, lasciando la scelta ai clienti. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel, in quanto ha una durata maggiore, migliori comportamenti di scarica, è prodotta in modo più rispettoso della salute e può essere riciclata.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	-	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	50 lm/W
Numero di riduttori	1 unità	Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Driver incluso	Sì	Colore sorgente luminosa	6500
Tipo di motore sorgente luminosa	LED	Tipo di ottica	-
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	120°
Periodo di garanzia	5 anni	Tipo di ottica aree esterne	-
Rating di sostenibilità	-	Superficie di proiezione effettiva	3 m²
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0,77	Tensione in ingresso	220-240 V
Flusso luminoso	175 lm	Frequenza di linea	50 Hz
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Consumo energetico CLO iniziale	4 W
		Consumo energetico CLO medio	3.2 W
		Consumo energetico CLO finale	4 W

Paratia di emergenza

Corrente di spunto	4,96 A
Tempo di spunto	100 ms
Consumo energetico	4 W
Fattore di potenza (frazione)	0.4
ConneSSIONE	2 connettori a pressione 3 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	273
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	-
Interfaccia di controllo	Interna (nessuna connessione esterna)
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Controllo integrato	-

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Copertura in polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Dispositivo di montaggio	-
Finitura copertura ottica/lenti	Rigata
Finitura riflettore	-
Lunghezza complessiva	351 mm
Larghezza complessiva	111 mm
Altezza complessiva	63 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	63 x 111 x 351 mm
Colore delle parti	Tutte le parti colorate
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°
Tipo copertura ottica	-
Peso netto (Pezzo)	0,550 kg

Funzionamento di emergenza

Flusso in emergenza	175 lm
Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)	3 ore
Consumo energetico massimo supplementare quando la batteria di emergenza è in carica	4 W
Emergenza centralizzata	No

illuminazione di emergenza	illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
----------------------------	---

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	-
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Rischio fotobiologico	0 m
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da +5 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-5%
Cromaticità iniziale	0.33
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Tolleranza Indice di resa dei colori iniz.	+/-2

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	25 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	50 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 35000 h	L85
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L85
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h	L85
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L85

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Nome completo prodotto	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Full EOC	871869979894900
Descrizione codice locale	79894900
Codice d'ordine	79894900
Codice materiale (12NC)	912401483509
Codice locale	79894900
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699798949
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10

Paratia di emergenza

EAN/UPC - Case

8718699799922

Disegno tecnico

