



# Ausgangsbeschilderung

## EM159Z WL/CM RECESSED KIT

IP00 | Kein Schutz, IK04 | 0,5 J Standard plus

Sicherheit ist für Gebäudeeigentümer wichtig, und daher ist eine angemessene Notbeleuchtung ein wichtiges Anliegen für sie. Die Ausgangsbeschilderungen EM155C und EM159C bieten eine einfache Lösung für eine eigenständige Notfallbeleuchtung, die vollständig den europäischen Vorschriften entspricht. Die Lithiumbatterie (LiFePO4) hat viele Vorteile gegenüber nickelbasierten Produkten, denn sie hat eine längere Lebensdauer, ein besseres Entladeverhalten, wird umweltfreundlicher hergestellt und kann recycelt werden. Legenden, Montage-Kits und Hängeadapter sind als Zubehör erhältlich.

### Produkt Daten

|                                 |         |                                                  |      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------|------|
| <b>Allgemeine Informationen</b> |         | <b>Optiktyp im Außenbereich</b>                  |      |
| Lampenfamiliencode              | -       | -                                                |      |
| Anzahl Betriebsgeräte           | -       | <b>Betrieb und Elektrik</b>                      |      |
| Betriebsgerät inklusive         | Nein    | Netzfrequenz                                     | - Hz |
| Typ des Lichtquellenmoduls      | -       | Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei         | - W  |
| Garantiedauer                   | 5 Jahre | Installation                                     |      |
| <b>Lichttechnische Daten</b>    |         | Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch            | - W  |
| Lichtstrom                      | 0 lm    | Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der | - W  |
| Ähnlichste Farbtemperatur       | -       | Lebensdauer                                      |      |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       | 0       | Elektrischer Anschluss                           | -    |
| Farbe der Lichtquelle           | -       | Kabel                                            | -    |
| Ausstrahlungswinkel Leuchte     | -       | Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B     | -    |
|                                 |         | IEC-Schutzklasse                                 | -    |

## Ausgangsbeschreibung

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | -                          |
| <b>Lichtregelung und Dimmen</b>               |                            |
| Dimmbar                                       | Nein                       |
| Betriebsgerät                                 | -                          |
| Steuerungsschnittstelle                       | -                          |
| Konstanter Lichtstrom                         | Nein                       |
| Maximaler Dimmlevel                           | Nicht anwendbar            |
| Lichtregelung                                 | -                          |
| <b>Mechanik und Gehäuse</b>                   |                            |
| Gehäusematerial                               | Polykarbonat               |
| Reflektor-Material                            | -                          |
| Optisches Material                            | -                          |
| Material optische Abdeckung                   | -                          |
| Befestigungsmaterial                          | -                          |
| Gehäusefarbe                                  | Weiß RAL 9003              |
| Montagevorrichtung                            | -                          |
| Form optische Abdeckung                       | -                          |
| Ausführung optische Abdeckung                 | -                          |
| Reflektoroberfläche                           | -                          |
| Gesamte Länge                                 | 350 mm                     |
| Gesamte Breite                                | 82 mm                      |
| Gesamte Höhe                                  | 45 mm                      |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)           | 45 x 82 x 350 mm           |
| Farbe der Teile                               | Alle Bauteile farbig       |
| Schutzart (IP)                                | IP00 [Kein Schutz]         |
| Schlagfestigkeit (IK)                         | IK04 [0,5 J Standard plus] |
| Standardaufneigung Aufsatzmontage             | -                          |
| Standardaufneigung Ansatzmontage              | -                          |
| Typ optische Abdeckung                        | -                          |
| Nettogewicht (Stück)                          | 0,164 kg                   |
| <b>Notfallbetrieb</b>                         |                            |
| Notlichtstrom                                 | 0 lm                       |
| Zentrale Notbeleuchtung                       | Ja                         |
| Notbeleuchtung                                | -                          |
| <b>Genehmigung und Anwendung</b>              |                            |
| Entflammbarkeitszeichen                       | -                          |

|                                                                                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CE-Zeichen                                                                                | Ja                                              |
| ENEC-Zeichen                                                                              | -                                               |
| Photobiologisches Risiko                                                                  | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471 |
| Photobiologische Risikospezifikation                                                      | 0 m                                             |
| EU RoHS-konform                                                                           | Ja                                              |
| Umgebungstemperaturbereich                                                                | +5 bis +45 °C                                   |
| <b>Initialkennwerte (IEC-konform)</b>                                                     |                                                 |
| Lichtstromtoleranz                                                                        | +/-5%                                           |
| Anfängliche Farbsättigung                                                                 | -                                               |
| Init. Farbwiedergabeindextoleranz                                                         | 0                                               |
| <b>Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)</b>                                                |                                                 |
| Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer - Nutzlebensdauer* von 35.000 Std.  |                                                 |
| Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer - Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.  |                                                 |
| Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer - Nutzlebensdauer* von 75.000 Std.  |                                                 |
| Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer - Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. |                                                 |
| <b>Daten zur Nachhaltigkeit</b>                                                           |                                                 |
| Nachhaltigkeitsbewertung                                                                  | Unclassified                                    |
| <b>Produktdaten</b>                                                                       |                                                 |
| Bestell-Produktname                                                                       | EM159Z WL/CM RECESSED KIT                       |
| Gesamtbezeichnung des Produkts                                                            | EM159Z WL/CM RECESSED KIT                       |
| Gesamt-Produktcode                                                                        | 871869979908300                                 |
| Bestellcode                                                                               | 8718699799083                                   |
| Material-Nr. (12NC)                                                                       | 912401483523                                    |
| Anzahl pro Verpackung                                                                     | 1                                               |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste                                                                   | 8718699799083                                   |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton                                                           | 50                                              |
| EAN Umverpackung                                                                          | 8719514880085                                   |

## Ausgangsbeschilderung

