



Notfallbeleuchtungs-Kit

EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP

Notfallbeleuchtungs-Kit, Accessory

Philips Notfallbeleuchtungs-Kits wurden entwickelt, um Leuchten für die allgemeine Beleuchtung in Sicherheitsleuchten umzuwandeln – schnell, einfach und vor Ort. Es stehen zwei Kits zur Auswahl, die für verschiedene Arten von Leuchten geeignet sind: Das Einbau-Kit ist für die Verwendung mit linearen Leuchten wie wasserdichten Leuchten und Lichtleisten konzipiert; das unabhängige Kit ist perfekt geeignet für Einbauleuchten wie Paneele und Downlights. Jedes Kit besteht aus einem LED-Notfalltreiber und einer LiFePO₄-Batterie (Lithium-Eisenphosphat). Im Notfall schalten die Leuchten auf Batteriebetrieb um, um für drei Stunden eine ausreichende Notbeleuchtung in Innenräumen zu gewährleisten. Das in den Kits enthaltene Notlichtmodul ist schnell und einfach zu installieren. Es verfügt über eine LED-Anzeige und die Möglichkeit eines Selbsttests (ELP) oder eines manuellen Tests (ELB), damit Sie sicher sein können, dass der Notfallbeleuchtungsmodus korrekt funktioniert. Das Batteriefach lässt sich außerdem leicht öffnen, sodass Sie die Batterie schnell und einfach austauschen können. Philips Notfallbeleuchtungs-Kits können als Ergänzung zu vielen unserer Leuchten erworben werden, sodass Sie nicht im Voraus darüber entscheiden müssen, ob Sie eine Notfallbeleuchtung benötigen oder nicht. Eine wandelbare Notbeleuchtung ist auch nach der Installation Ihrer Leuchten möglich. Bestellen Sie einfach das passende Kit für die von Ihnen gewählten Leuchten, und wenn Sie die Notfallbeleuchtungsfunktion aktivieren müssen, sind Sie startklar.

Produkt Daten

Notfallbeleuchtungs-Kit

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Good
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Systemleistung	3 W
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Lichtregelung und Dimmen	
Steuerungsschnittstelle	-
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	220 mm
Gesamte Breite	42 mm
Gesamte Höhe	28 mm
Gesamter Durchmesser	220 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	28 x 42 x 220 mm
Material	Polykarbonat
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	Weiß

Nettogewicht (Stück)	0,230 kg
Notfallbetrieb	
Notbeleuchtung	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP
Gesamtbezeichnung des Produkts	EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP
Gesamt-Produktcode	871869979986100
Bestellcode	79986100
Material-Nr. (12NC)	912401483603
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699799861
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699799861

Abmessungsskizzen

