



GreenSpace

DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P

GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, Reflector de alto brillo, IP20

downlight, D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2900 lm, 20.9 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II

Datos del producto

Información general		Índice de deslumbramiento unificado CEN	
Fuente de luz sustituible	No	Índice de deslumbramiento unificado CEN	22
Número de unidades de equipo	1 unidad	Operativos y eléctricos	
Driver incluido	Sí	Tensión de entrada	220-240 V
Service tag	Sí	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Consumo de energía CLO inicial	- W W
Montaje	Empotrada	Average CLO power consumption	- W W
Escalera de valor	Avanzada	Corriente de arranque	14,5 A
Periodo de garantía	5 años	Tiempo de irrupción	0,150 ms
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	20,9 W
Flujo luminoso	2.900 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Conexión	-
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	141 lm/W	Cable	-
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Número de productos en MCB de 16 A tipo B	54
Ángulo del haz de fuente de luz	- °	Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tipo de óptica	-	Distorsión armónica total	20 %
Apertura de haz de luz de la luminaria	120°		

Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación externa (On/Off)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No
Nivel máximo de atenuación	No aplicable

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material del reflector	Revestimiento de policarbonato de aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	-
Acabado del reflector	Reflector de alto brillo
Altura global	94 mm
Diámetro global	216 mm
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Montaje	Empotrada
Peso neto (pieza)	0,700 kg

Funcionamiento de emergencia	
Consumo de energía máx. adicional durante la carga de la batería de emergencia	0 W
Emergencia centralizada	No

Aprobación y aplicación	
Test del hilo incandescente	Temperatura 750 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤3


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del driver 5.000 h	1 %

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L90
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	-


Datos de sostenibilidad	
Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación C. El driver de esta luminaria puede ser sustituido por un técnico de servicio. Se requiere un cuidado especial durante el desmontaje y el montaje, y es posible que se requieran herramientas específicas. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período de tiempo.
Carbono integrado (A1-A3)	10,9 kg CO ₂ e
Proporción de material no virgen del producto	13,1 %
Proporción de contenido reciclable del producto terminado	47 %
GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad declarada	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad Funcional	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P
Nombre completo del producto	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P
Full EOC	871869994576300
Código de pedido	94576300
Código 12NC	912500101307
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699945763
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699945763
Código de gama de producto	DN470B [200mm]

Plano de dimensiones



Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307

