



GreenSpace

TCTT160 11S/840 PSU-E WH

GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D160 mm, 1130 lm, 4000 K, Reflector de alto brillo, IP20

downlight with a perfect fit, D160 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1130 lm, 8.2 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Ángulo del haz de 90°, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, Cableado de paso monofásico

Datos del producto

Información general		Índice de deslumbramiento unificado CEN	
Número de unidades de equipo	1 unidad	Índice de deslumbramiento unificado CEN	22
Driver incluido	Sí	Operativos y eléctricos	
Service tag	Sí	Tensión de entrada	220/240 V
Montaje	Empotrada	Line Frequency	50 to 60 Hz
Escalera de valor	Avanzada	Corriente de arranque	14,1 A
Periodo de garantía	5 años	Tiempo de irrupción	0,13 ms
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	8,2 W
Flujo luminoso	1.130 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Conexión	2 conectores push-in de 2 polos
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	138 lm/W	Cable	-
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Número de productos en MCB de 16 A tipo B	65
Ángulo del haz de fuente de luz	90°	Adecuado para conmutación aleatoria	No
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tipo de óptica	Ángulo del haz de 90°	Cableado de paso	Cableado de paso monofásico
Apertura de haz de luz de la luminaria	90°	Distorsión armónica total	20 %

Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación externa (On/Off)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No
Control integrado	-

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material del reflector	Revestimiento de policarbonato de aluminio
Material óptico	Aluminio y policarbonato
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	-
Acabado del reflector	Reflector de alto brillo
Altura global	77 mm
Diámetro global	180 mm
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Montaje	Empotrada
Peso neto (pieza)	0,555 kg

Funcionamiento de emergencia	
Emergencia centralizada	No

Aprobación y aplicación	
Test del hilo incandescente	Temperatura 750 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	-10% / +10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM < 3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	10 %

Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) L80 con una vida útil mediana* de 100.000 h	
---	--

Datos de sostenibilidad	
Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación C. El driver de esta luminaria puede ser sustituido por un técnico de servicio. Se requiere un cuidado especial durante el desmontaje y el montaje, y es posible que se requieran herramientas específicas. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período de tiempo.

Carbono integrado (A1-A3)	10,9 kg CO ₂ e
Proporción de material no virgen del producto	13,1 %
Proporción de contenido reciclable del producto terminado	47 %
GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad declarada	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)

GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad Funcional	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)
---	---

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TCTT160 11S/840 PSU-E WH
Nombre completo del producto	TCTT160 11S/840 PSU-E WH
Full EOC	871951456398800
Código de pedido	56398800
Código 12NC	912500102942
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514563988
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8719514563988
Código de gama de producto	TCTTPF [MyCreation Perfect Fit]

Plano de dimensiones

