


PHILIPS

Lighting



Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	4,550 kg
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Marquage CE	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166
Nom de produit complet	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166
Code EOC	871150005976530
Code de commande	8711500059765
Code 12NC	913700226926
Code de commande local	BSN400L33TS
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500059765
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500059772

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
HD3-166					

