

PHILIPS

Lighting



Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage

Type de connecteur	Vis
--------------------	-----

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	4,950 kg
-------------------	----------

Approbation et application



Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Marquage CE	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
Nom de produit complet	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
Code EOC	872790088704400
Code de commande	8711500881571
Code 12NC	913700277826
Code de commande local	BSN400K407ITS
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500881571
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900887044

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement

