

PHILIPS

Lighting



Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H

Données du produit

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage

Type de connecteur	Vis
--------------------	-----

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	2,245 kg
-------------------	----------

Approbation et application


Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
--------------	-----------------------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134
Nom de produit complet	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134
Code EOC	872790088701300
Code de commande	8711500881588
Code 12NC	913700278026
Code de commande local	BHL250K307
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500881588
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900887013

Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

