



HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

L'HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per un'ampia gamma di applicazioni CFL- ni. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer EII è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Temp. massima involucro (Max)	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	75 °C	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Meccanica e corpo	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	e una gestione termica	
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]	
Picco corrente di spunto (Max)	31 A	Peso netto (Pezzo)	
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	12	0,150 kg	
Cablaggio		Approvazione e applicazione	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Inserto	Indice di efficienza energetica	
Tipo di connettore terminali di uscita	Inserto	A2	
Temperatura		Standard di sicurezza	
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	75 °C	IEC 61347-2-3	
		Standard ambientale	
		ISO 14001	
		Marchi di approvazione	
		Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV	
		Intervallo temperatura ambiente	
		Da -25 °C a 50 °C	

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Nome completo prodotto	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Full EOC	871150091399930
Descrizione codice locale	HF2P22242PLT5C
Codice d'ordine	91399930

Codice materiale (12NC)	913700630866
Codice locale	HF2P22242PLT5C
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500913999
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500914019

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

