




DynaVision Programmable Xtreme für SON

HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	208-240-277 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)	0,98
Ableitstrom (max.)	0,7 mA
Einschaltstromweite	4 ms
Eingangsstrom (Nom)	1.32 A
Einschaltstrom (max.)	4 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	11
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Verdrahtung	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m
Anschlusstyp	WAGO Serie 804


Temperatur	
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Steuerungsschnittstelle	PROG
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	C2
Nettogewicht (Stück)	1,420 kg
Genehmigung und Anwendung	
Sicherheitsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Kein Standard für Entladungslampen-Treiber vorhanden Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.]

DynaVision Programmable Xtreme für SON

Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat
CE-Zeichen	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 50 °C
Produktdaten	
Bestell-Produktname	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Gesamt-Produktcode	871829121991000
Bestellcode	8718291219910
Material-Nr. (12NC)	913700676766
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291219910
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291219927

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

