



DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för MASTERColour CDMe MW-ljuskällor, med inbyggt styrsystem för energibesparingar, lång livslängd på 80 000 timmar samt inbyggt åskskydd. De programmerbara produkterna i DynaVision-serien är den perfekta grunden för all typ av ljushantering.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektfaktor 50 % belastning (min)	0,98
Jordläckström (max)	0,7 mA
Ingående ström, bredd	4 ms
Ingående ström (nom)	1,11 A
Startströmstopp (max)	4 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Kablage	
Kabellängd från enhet till lampa	3 m
Kopplingstyp	WAGO 804-serien


Temperatur	
T-Case, livslängd (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	PROG
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	C2
Nettovikt (styck)	1,420 kg
Användning och godkännande	
Säkerhetsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Det finns ingen standard för driftdon till HID-ljuskällor. Krav i dessa standarder ska användas om det anses relevant för produkten.]
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

CE-märkning	Ja
Omgivningstemperatur	-30 °C till +50 °C
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Fullständigt produktnamn	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Full EOC	871829122269900
Beskrivning av lokal kod	7980784

Beställningsnummer	913700676966
Materialnummer (12NC)	913700676966
Lokal kod	7980784
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291222699
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718291222705

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

