



PrimaVision Xtreme for CPO

HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V

Driver elettronici altamente affidabili per lampade CPO; progettati per risparmiare energia grazie a una migliore efficienza della luce rispetto ai driver magnetici e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	208-240-277 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)	0,7 mA
Larghezza corrente di spunto	0,47 ms
Corrente in ingresso (Nom)	0,49 A
Picco corrente di spunto (Max)	52 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	5
Protezione da sovrattensioni (comune/differenziale)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Cablaggio

Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	10 m
Tipo connettore	WAGO serie 804

Temperatura

Temp. Involturco per definire la durata (Nom)	80 °C
---	-------

Meccanica e corpo

Corpo	Q
Peso netto (Pezzo)	0,820 kg

Approvazione e applicazione

Standard di sicurezza	IEC 607, 609, 926, 928 [Non esistono standard per i driver delle lampade HID. Utilizzare i requisiti di questi standard se considerati rilevanti per il prodotto.]
Standard ambientale	ISO 14001

Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV
------------------------	---

Marchio CE	Sì
------------	----

Intervallo temperatura ambiente	Da -30 °C a 55 °C
---------------------------------	-------------------

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V
Nome completo prodotto	HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V
Full EOC	871829124145400
Descrizione codice locale	HIDPV90CPOQ
Codice d'ordine	24145400

PrimaVision Xtreme for CPO

Codice materiale (12NC)	913700685566
Codice locale	HIDPV90CPOQ
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291241454
Numeratore - Confezioni per scatola	12
esterna	

EAN/UPC - Case	8718291241461
----------------	---------------

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 90 CPO Q	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
208-277V						

