



DynaVision Programmable Xtreme pour CDO

HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V

Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes CDO, conçus pour réduire la facture énergétique à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

Données du produit


Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	208-240-277 V	Type de connecteur	Gamme WAGO 804
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Température	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Durée de vie à la température du produit	80 °C
Facteur de puissance min. (50% de charge)	0,98	(nom.)	
Courant de fuite (max.)	0,7 mA	Commandes et gradation	
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,47 ms	Interface de commande	PROG
Courant d'entrée (nom.)	0,77 A	Mécanique et boîtier	
Pic de courant d'appel (nom.)	52 A	Corps du luminaire	Q
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A)	5	Poids net (pièce)	0,820 kg
type B) (nom.)		Approbation et application	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL	Norme de sécurité	CEI 607, 609, 926, 928 [Aucun standard
Câblage			n'existe pour les ballasts de lampe HID. Les exigences de ces standards doivent être
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	10 m		

DynaVision Programmable Xtreme pour CDO

	utilisées si elles sont jugées pertinentes pour le produit.]
Norme environnementale	ISO 14001
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Marquage CE	Oui
Gamme de températures ambiantes	-30 °C à 55 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V
Nom de produit complet	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V

Code EOC	871829166922700
Code de commande	8718291669227
Code 12NC	913700693266
Code de commande local	DVPROGXT150CDOQ
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291669227
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291669234

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

