


**PHILIPS**

**Lighting**



# **Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM**

## **BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz**

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

### **Données du produit**

#### **Fonctionnement et électricité**

Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

#### **Câblage**

Type de connecteur	Vis
--------------------	-----

#### **Mécanique et boîtier**

Poids net (pièce)	1,400 kg
-------------------	----------

#### **Approbation et application**



Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Marquage CE	Oui

#### **Données du produit**

Nom du produit de la commande	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Nom de produit complet	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Code EOC	87186967408660
Code de commande	8718696740866
Code 12NC	913700752326
Code de commande local	BSN100K302ITS
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696740866
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696740873

## Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

### Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement