



Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis


Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	2,800 kg

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Nom de produit complet	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Code EOC	871869674108500
Code de commande	74108500
Code 12NC	913700753126
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696741085
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696741092

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

