



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V

Ballasts électroniques hautement fiables pour lampes SON et CDO, conçus pour économiser de l'énergie grâce à une efficacité lumineuse supérieure à celle des ballasts magnétiques et pour économiser des frais de maintenance grâce à leur durée de vie de jusqu'à 50 000 heures.

Données du produit


Fonctionnement et électricité		Température	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Durée de vie à la température du produit (nom.)	80 °C
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Courant de fuite (max.)	0,7 mA		
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,35 ms		
Courant d'entrée (nom.)	0,36 A		
Pic de courant d'appel (max.)	28 A		
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	13		
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV		
Câblage		Mécanique et boîtier	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	1,5 m	Corps du luminaire	C3
Type de connecteur	Gamme WAGO 804	Poids net (pièce)	0,206 kg
		Approbation et application	
		Norme de sécurité	CEI 607, 609, 926, 928 [Aucun standard n'existe pour les ballasts de lampe HID. Les exigences de ces standards doivent être utilisées si elles sont jugées pertinentes pour le produit.]
		Norme environnementale	ISO 14001
		Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
		Gamme de températures ambiantes	-30 °C à 55 °C

PrimaVision BasePerform

Données du produit	
Nom du produit de la commande	HID-PV Base 70 SON C3 220-240V
Nom de produit complet	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V
Code EOC	871869653151800
Code de commande	53151800
Code 12NC	913712008766

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696531518
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696531525

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

