



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V

Driver elettronici altamente affidabili per lampade SON, progettati sia per risparmiare energia, grazie ad una maggior efficienza rispetto ai driver magnetici, sia per ridurre i costi di manutenzione, grazie ad una durata fino a 50.000 ore.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)	0,7 mA
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms
Corrente in ingresso (Nom)	0,36 A
Picco corrente di spunto (Max)	28 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	13
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Cablaggio	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	1,5 m
Tipo connettore	WAGO serie 804

Temperatura	
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	80 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	C3
Peso netto (Pezzo)	0,206 kg
Approvazione e applicazione	
Standard di sicurezza	IEC 607, 609, 926, 928 [Non esistono standard per i driver delle lampade HID. Utilizzare i requisiti di questi standard se considerati rilevanti per il prodotto.]
Standard ambientale	ISO 14001
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 °C a 55 °C


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

PrimaVision BasePerform

Nome completo prodotto	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V
Full EOC	871869653151800
Descrizione codice locale	HIDPVBSON70
Codice d'ordine	53151800
Codice materiale (12NC)	913712008766
Codice locale	HIDPVBSON70

Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696531518
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696531525

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

