

# HF-Performers III for TL-D lamps

## HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

L'HF-Performers III TLD è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL-D. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performers III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

### Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica                                         |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione in ingresso                                                    | Da 220 a 240 V                                                                                             |
| Frequenza di linea                                                      | 50 to 60 Hz                                                                                                |
| Frequenza di ingresso                                                   | Da 50 a 60 Hz                                                                                              |
| Larghezza corrente di spunto                                            | 0,35 ms                                                                                                    |
| Fattore di potenza (frazione)                                           | 0.99                                                                                                       |
| Picco corrente di spunto (Max)                                          | 28 A                                                                                                       |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 12                                                                                                         |
| Cablaggio                                                               |                                                                                                            |
| Tipo di connettore terminali in ingresso                                | Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale] |
| Tipo di connettore terminali di uscita                                  | Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale] |

| Temperatura                                  |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Temp. Involucro per definire la durata (Nom) | 80 °C                                           |
| Temp. massima involucro (Max)                | 80 °C                                           |
| Meccanica e corpo                            |                                                 |
| Corpo                                        | L 280x30x28                                     |
| e una gestione termica                       | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]    |
| Peso netto (Pezzo)                           | 0,231 kg                                        |
| Approvazione e applicazione                  |                                                 |
| Indice di efficienza energetica              | A2 BAT                                          |
| Standard di sicurezza                        | IEC 61347-2-3                                   |
| Standard ambientale                          | ISO 14001                                       |
| Marchi di approvazione                       | Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV |
| Intervallo temperatura ambiente              | Da -25 °C a 60 °C                               |


| Dati del prodotto    |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Nome prodotto ordine | HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC |

## HF-Performer III for TL-D lamps

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome completo prodotto               | HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC |
| Full EOC                             | 872790091172500                        |
| Descrizione codice locale            | HF3P258                                |
| Codice d'ordine                      | 91172500                               |
| Codice materiale (12NC)              | 913713031966                           |
| Codice locale                        | HF3P258                                |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1                                      |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500999726 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12            |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900911725 |

### Disegno tecnico



| Product                                   | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|-------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 258 TL-D III 220-240V<br>50/60Hz IDC | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

