



# HF-Selectalume II for TL-D lamps

## HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spengimento occasionale

### Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tensione in ingresso                                                    | Da 220 a 240 V                                        |
| Frequenza di linea                                                      | 50 to 60 Hz                                           |
| Frequenza di ingresso                                                   | Da 50 a 60 Hz                                         |
| Corrente di dispersione (Max)                                           | 0,5 mA                                                |
| Larghezza corrente di spunto                                            | 0,35 ms                                               |
| Picco corrente di spunto (Max)                                          | 18 A                                                  |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 28                                                    |
| Cablaggio                                                               |                                                       |
| Tipo di connettore terminali in ingresso                                | Connettore WAGO 744                                   |
| Tipo di connettore terminali di uscita                                  | Connettore WAGO 744 [Adatto per il cablaggio manuale] |


| Temperatura                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temp. Involucro per definire la durata (Nom) | 75 °C                                                                                                          |
| Temp. massima involucro (Max)                | 75 °C                                                                                                          |
| Meccanica e corpo                            |                                                                                                                |
| Corpo                                        | L 280x30x28                                                                                                    |
| e una gestione termica                       | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]                                                                   |
| Peso netto (Pezzo)                           | 0,200 kg                                                                                                       |
| Approvazione e applicazione                  |                                                                                                                |
| Indice di efficienza energetica              | A2 BAT                                                                                                         |
| Marchi di approvazione                       | Marchio F Marchio CE Certificato ENEC<br>Certificato CCC Certificato C-Tick<br>Certificazione PSB Marchio TISI |

HF-Selectalume II for TL-D lamps

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Approvazione SIRIM Certificato CB<br>Certificato CCC Certificato VDE-EMV |
| Marchio CE                      | Sì                                                                       |
| Intervallo temperatura ambiente | Da -20 °C a 55 °C                                                        |
| Dati del prodotto               |                                                                          |
| Nome prodotto ordine            | HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz                                    |
| Nome completo prodotto          | HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz                                    |
| Full EOC                        | 872790090551900                                                          |
| Descrizione codice locale       | HF2S136                                                                  |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Codice d'ordine                             | 90551900      |
| Codice materiale (12NC)                     | 913713032166  |
| Codice locale                               | HF2S136       |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500999290 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12            |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900905519 |

Disegno tecnico



|                                       |
|---------------------------------------|
| Product                               |
| HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz |

| Product                               | A1     | B1    | C1    | A2     | B2 | D1     |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|--------|----|--------|
| HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz | 280 mm | 30 mm | 28 mm | 265 mm |    | 4,2 mm |

