

**PHILIPS**

**Lighting**



# MileWide LED gen2 Large

## BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10

MileWide LED gen2 Large, Urban road & street light, 112 W,  
15540 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 10,  
Classe électrique I, IP66, MSP, SRG10-10

En collaboration avec Holscher Design, nous avons développé MileWide gen2 LED, le successeur de la très populaire famille MileWide. Présentant une gamme de mâts et de crosses dédiés, le design épuré de MileWide gen2 LED s'intègre parfaitement au paysage urbain d'aujourd'hui et de demain. Grâce à son moteur LED avancé et à l'optique adaptée à chaque application, MileWide gen2 LED offre une qualité de lumière et des performances lumineuses exceptionnelles, permettant des économies d'énergie considérables, tout en assurant une lumière parfaitement uniforme sur la chaussée. MileWide gen2 LED est également prêt à être associé à des applications logicielles et de contrôle de l'éclairage, car il est équipé d'un connecteur Philips SR (System Ready). Cela signifie qu'il peut être connecté à des applications logicielles avancées, telles qu'Interact City, à tout moment de sa vie. En outre, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l'application Philips Service tag. Il suffit de scanner un QR code placé sur le luminaire ou à l'intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, quel que soit le stade de la vie du luminaire.

### Données du produit

Informations générales		
Code famille lampe	LED185 [LED module 18500 lm]	
Source lumineuse remplaçable	Oui	
Nombre d'appareillages	1 unité	
Driver inclus		Oui
Type de source lumineuse		LED
Service Tag		Oui
Type de lampe		LED

# MileWide LED gen2 Large

Valeur ajoutée	Performance	
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques	
Garantie	5 ans	
Évaluation de la durabilité	Lighting for circularity	
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		
Rendement du flux lumineux vers le haut	0	
Flux lumineux	15 540 lm	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	
Efficacité lumineuse (nominale)	139 lm/W	
Indice de rendu de couleur (IRC)	70	
Température de couleur	740 blanc neutre	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-	
Type d'optique d'extérieur	Distribution semi-intensive 10	
Surface projetée effective	0,066 m <sup>2</sup>	
<b>Fonctionnement et électricité</b>		
Tension d'entrée	220/240 V	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	
Courant d'appel	53 A	
Durée courant d'appel	300 ms	
Consommation électrique	112 W	
Facteur de puissance (fraction)	0.99	
Connexion	Unité de connexion 5 pôles	
Câble	Câble de 0,5 m avec connecteur de câble 5 pôles	
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	8	
Classe de protection CEI	Classe électrique I	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV	
<b>Commandes et gradation</b>		
Variation de l'intensité lumineuse	Oui	
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI	
Interface de commande	DALI	
Flux lumineux constant	Non	
Niveau de gradation maximal	Définissez des programmes qui s'adaptent à votre routine	
<b>Mécanique et boîtier</b>		
Matériaux du corps	Aluminium	
Matériaux du réflecteur	-	
Matériaux optiques	Méthacrylate (PMMA)	
Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre	
Matériaux de fixation	Aluminium	
Couleur du corps	Argent	
Dispositif de montage	Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm	
Forme du cache optique/de la lentille	Plat	
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent	
Longueur totale	733 mm	
Largeur totale	306 mm	
Hauteur totale	188 mm	
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	188 x 306 x 733 mm	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]	
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]	
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	-	
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat	
Poids net (pièce)	9,346 kg	
<b>Approbation et application</b>		
Inflammabilité	-	
Marquage CE	Oui	
Marquage ENEC	Marquage ENEC	
Conforme à RoHS	Oui	
Performance température ambiante Tq	25 °C	
Remarques	* À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement son flux afin de protéger ses composants	
Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C	
<b>Performances initiales</b>		
Tolérance de flux lumineux	+/-7%	
Chromaticité initiale	(0.380, 0.380) SDCM <5	
Tolérance de consommation électrique	+/-10%	
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-2	
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤5	
<b>Durées de vie (conformes IES)</b>		
Mortalité du driver à 5 000h	0,05 %	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %	
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L98	
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L95	


## MileWide LED gen2 Large

### Données du produit


Nom du produit de la commande	BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10
Nom de produit complet	BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10
Code EOC	871869958046900
Code de commande	8718699580469
Code 12NC	919008633659
Code de commande local	8718699580469

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699580469
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699580469
Code famille de produits	BPP436 [MileWide 2 post LED large]

### Schéma dimensionnel



### Données photométriques



Polar Normal (separate) - BPP436N - 919008633659

