



Lampade a infrarossi per uso industriale

BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10

Le lampade Philips con riflettori a incandescenza a infrarossi sono progettate per funzionare negli ambienti più impegnativi come aziende agricole, cucine, bagni e immediate vicinanze. Il vetro resistente garantisce una costruzione rinforzata. Formato compatto e attacco universale consentono di utilizzarle con qualsiasi apparecchiatura adatta. Un ottimo metodo per generare calore consiste nell'utilizzare apposite lampade. Le lampade a infrarossi Philips offrono calore diretto senza correnti d'aria ad animali, persone e anche alimenti. Questi vantaggi hanno portato agricoltori, consumatori e cuochi in tutto il mondo a scegliere le lampade a infrarossi Philips, poiché sono le lampade più resistenti ed efficienti disponibili per queste applicazioni.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E27
Posizione di funzionamento	H45 [h45]
Durata nominale	5.000 ore
Durata specificata (ore)	5.000 ore
Lighting Technology	Incandescent
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	150 W
Tensione (Nom)	230-250 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Rosso
Materiale della lampadina	Vetro duro
Forma lampadina	BR125
Peso netto (Pezzo)	104,000 g
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	E27 cap Incandescent lamp
Nome completo prodotto	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
Full EOC	871150057520325
Descrizione codice locale	IR150RH
Codice d'ordine	57520325
Codice materiale (12NC)	923211843801
Codice locale	IR150RH
Numeratore - Quantità per confezione	1

Lampade a infrarossi per uso industriale

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500575203
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8727900209310

Disegno tecnico



Product	D	C (max)
E27 cap Incandescent lamp	125 mm	173 mm

