



Infrarotlampen für industrielle Anwendungen

PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	5.000 Stunde(n)
Nennlebensdauer (Std.)	5.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent
Lichttechnische Daten	
Lichtfarbe	C
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	175 W
Spannung (Nom)	240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Hartglas
Kolbenform	PAR38
Nettogewicht (Stück)	308,000 g
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150012895915
Bestellcode	8711500128959
Material-Nr. (12NC)	923801345506
Lokaler Bestellcode	IR175C
Anzahl pro Verpackung	1

Infrarotlampen für industrielle Anwendungen

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500128959
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900207293

Abmessungsskizzen



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

