



Halogen Reflektor

13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX5.3
Betriebsstellung	S105 [s105]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	500 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	90 W
Spannung (Nom)	14.5 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Reflektoroberfläche	-

Kolbenform	R50
Nettogewicht (Stück)	26,000 g
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871869669015400
Bestellcode	8718696690154
Material-Nr. (12NC)	923891214905
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696690154
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718696690161

Halogen Reflektor

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm

