



Halogen Reflektor

6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GZ6.35
Betriebsstellung	P90/P15
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	50 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	3380 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	150 W
Spannung (Nom)	15 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen

Reflektoroberfläche	Glatt
Kolbenform	R50
Nettogewicht (Stück)	0,023 kg
Produktdaten	
Bestell-Produktname	6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Gesamtbezeichnung des Produkts	6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Gesamt-Produktcode	871150042733560
Bestellcode	8711500427335
Material-Nr. (12NC)	923916818504
Lokaler Bestellcode	6423
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500427335
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500427342

Halogen Reflektor

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

