Halogen Reflektor

13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX5.3
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	50 W
Spannung (Nom)	13.8 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Reflektoroberfläche	Glatt
Kolbenform	R50
Nettogewicht (Stück)	26,000 g

Produktdaten	
Bestell-Produktname	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871869669017800
Bestellcode	69017800
Material-Nr. (12NC)	923931518205
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696690178
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718696690185

Halogen Reflektor

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	50 mm	46 mm

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.