



Halogen Reflektor

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GZ6.35
Betriebsstellung	P90/P15
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	50 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	840 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	3380 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	150 W
Spannung (Nom)	15 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Reflektoroberfläche	-

Kolbenform	R50
Nettogewicht (Stück)	0,024 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Gesamtbezeichnung des Produkts	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Gesamt-Produktcode	871150040971360
Bestellcode	8711500409713
Material-Nr. (12NC)	924048218504
Lokaler Bestellcode	6423
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500409713
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500419231

Halogen Reflektor

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

