



Applications Optiques

ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24


The long lifetime of most of the Halogen Low Voltage lamps is further extended by the unique P3 technology developed by Philips. This allows the lamp to be used at higher temperatures, thereby extending the lamp's lifetime, reducing early failures, and resulting in fewer maintenance man hour costs. P3 also ensures consistency of high-quality light output, and allows the lamp to be used in any burning position, which enables more compact fixture designs. In addition, the compact filament produces a clean white light and high beam intensity for true natural colors on stage and without any hotspots.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX5.3
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	1 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	250 W
Tension (nom.)	24 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Finition du réflecteur	Lisse
Forme de la lampe	R50
Poids net (pièce)	0.024 kg
Données du produit	
Nom du produit de la commande	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Nom de produit complet	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Code EOC	871150043686330
Code de commande	43686330
Code 12NC	924913220540
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500436863
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500436870

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

